

PORTA-FORM



INFORMATION

Die Porta-Form Leibungsschalung macht das Schalen von Türleibungsschalungen zur Routine. Trotz des relativ geringen Gewichts der Elemente garantiert Porta-Form mass- und winkelrechte Türaussparungen. Die verzinkte Leibungsschalung kann in der Breite dank drei Teleskoprohren mit Splinten grob eingestellt und mit der DW-Spindel feinjustiert werden.

Dank den zwei DW-Stützen am Fuss der Türe können auch die Höhen eingestellt werden, was das Ausschalen erleichtert. Die Leibungsschalung kann mit Doppelkopfnägeln oder Schrauben einfach auf die Schalung montiert werden. Anschliessend werden drei Schaltafeln in gewünschter Höhe und Breite auf das Porta-Form montiert. Durch Lösen der Teleskoprohre und der DW-Stützen kann das Porta-Form einfach und schnell ausgeschalt werden.




VORTEILE

- Kann problemlos von Hand versetzt und demontiert werden
- Mit der selben Schalung sind verschiedene Breitenmasse möglich
- Rationell
- Kostengünstig
- Ermöglicht eine genaue mass- und winkelrechte Türaussparung
- Kann auch als Mutterschalung verwendet werden



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter www.mbt.swiss/104



Befestigung mit Nägel oder Schrauben



Teleskoprohr einhängen



Schalbretter von aussen annageln



LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.	Leibung*	Breite	Höhe
5810	18 cm	80-120 cm	198 cm
5811	20 cm	80-120 cm	198 cm
5812	25 cm	80-120 cm	198 cm
5813	30 cm	80-120 cm	218 cm
1160	Doppelkopf-Nagel 3.1 x 55/65 mm		

* Andere Leibungen auf Anfrage

